

## MICROMOT-Nättaggregat NG 2/E och NG 2/S



MICROMOT-Nättaggregat NG 2/E. Hölje av noryl (värmeståligt material som är lämpligt till transformatorer). Anslutning till MICROMOT specialstickpropp med polsäkring. Röd LED-lampa visar att trafon är driftklar. PTC överbelastningssäkring. Vid överbelastning tas nätsladd ur kontakten och sätts i igen med detsamma. Efter en stunds avkyllning slår trafon automatiskt till igen. Med plats för verktygen. Utfällbar hållare för en alltid driftklar MICROMOT apparat. Med tyristorstyrd elektronisk reglering (fullvågselektronik med feed-backeffekt) för inställning av rätt varvtal och högt moment i de lägre varvtalsområdena.

### MICROMOT-Nättaggregat NG 2/S

Utan elektronisk varvtalsreglering. Annars exakt som ovan nämnda produkt NG 2/E.

**Spänning:** 220 - 240 V. Med belastning 2 Amp, 16 volt obelastad och vid 12 V driftspänning.

**Vikt:** 1000 g

**Isolationsklass:** II

### Art nr

28707 - MICROMOT-Nättaggregat NG 2/E

28706 - MICROMOT-Nättaggregat NG 2/S

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)