

## Sensorlampa DL 750 Akryl



### **\*\*Denna produkt har utgått ur sortimentet\*\***

DL 750 är en sensorarmatur med hög skyddsklass (IP44) och avsedd för montering i tak eller på vägg. Lampan kan användas utomhus och i våtutrymmen t.ex. badrum, tvätttrum, garage, uteplatser etc. DL 750 är även försedd med en dimmerfunktion (grundljusstyrka). Den inkopplade lampan lyser med det inställda grundljuset (1-100% av lampans effekt). När någon kommer in i sensorns bevakningsområde tänds lampan med full effekt. När personen försvunnit ur bevakningsområdet och efterlystiden passerats återgår lampan till att lysa med det inställda grundljuset. Den kan även "tvångstyras" så att armaturen lyser med fast sken i fyra timmar, genom att manuellt manövrera en för kopplad brytare två gånger "till/från". Därefter återgår lampan till att lysa enligt den inställda sensordriften.

**Utförande:** Stomme av vitlackerad aluminium med täckram av vit ABS-plast. Kupa av slagttålig akryl (IK 07) med bajonettfastsättning.

**Montage:** Tak. Inom-utomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,80 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 175 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

**Anslutning:** Införingshål Ø 13 mm med stryppnippel. Plint 3x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, jord).

**Sensor:** IR-sensor, bevakningsområde max radie 12 m. för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1 - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Försedd med Watt-o-Matic som dimrar ljuset till inställt grundljusvärde (0-50%) när ingen rörelse är detekterad.

**Ljuskälla:** E27, max 100W, halogenglödlampa kan användas och dimbara lågenergilampor.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - + 40°C

**Skyddsklass:** IP44 klass I

**Elektriska data:** 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9 W.

**Mått:** 315 x 315 x 135 mm

**Övrigt:** Typnummer 6590

### **Tillbehör**

E7532537 - Reservkupa akryl

### **Dokument**

Produktblad DL 750

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)