

## Varmluftspistol HL 1920 E



Varmluftspistol HL 1920 E från Steinel har en elektronisk styrning av temperaturen vilket gör att en mängd olika tillbehör kan användas t.ex munstycke för mjuklödning, svetsning och punktuppvärmning. Temperaturen, 80-600 °C, ställs in via ett vred på baktill på pistolen och luftmängden styrs via en 3-steps brytare på handtaget. HL 1920 E är också försett med ergonomiskt softgrepp-handtag och dubbelt överhettningsskydd. Luftintaget till motorn skyddas med ett filter (som enkelt kan rengöras) vilket hindrar föremål att komma in till motor och termoelement.

Ovansidan på pistolen är försedd med en upphängningsögla. HL 1920 E kan också användas för färgborttagning, torkning, mjuklödning av kopparrör, härdning, lösning av limfogar etc. men kan även användas till svetsning av mattskarvar, foliesvetsning, krympisolering, spegelsvetsning m.m. Dessutom kan Steinels tillbehör HL Scan monteras på HL 1920 E.

**Spänning:** 220-230V, 50/60Hz

**Effekt:** 2000W

**Temperatur:** 80-600 °C

**Luftflöde:** Läge 1: 150 l/min. Läge 2: 150-300 l/min (beroende på temperatur) Läge 3: 300-500 l/min. (beroende på temperatur)

**Värmeelement:** Keramik med livslängd upp till 1000h (beroende på användning).

**Vikt:** 900 g

**Garanti:** 3 års funktionsgaranti

**Mått (LxBxH):** 253 x 85 x 200 mm

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1638247 - Varmluftspistol HL 1920 E

## Tillbehör

E1647594 - Bredstrålande munstycken 50/75 mm  
074715 - Bredstrålande Slitsmunstycke  
0078218 - Findammfilter  
010317 - Färgskrap-set  
009625 - HL Light  
034566 - HL Verkygshållare  
006655 - Krympförbindning  
071318 - Krympslang  
E1647576 - Reducerande munstycke 6/9/14 mm  
E1647590 - Reflektormunstycke  
E1647578 - Svetssko  
074210 - Svetstråd  
E1638249 - Temperaturscanner HL Scan

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)