

Sensorlampa L360



*** Denna produkt har utgått ur sortimentet ***

Sensorarmatur för väggmontage inne- eller utomhus. Försedd med en IR-sensor med tre olika funktioner. Effekt 1x26W med elektroniskt don. Stomme och ram av pressgjuten aluminium.

Kapslingsklass: IP44, klass II

Montage: Vägg, montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Fyra fästhål c/c 180 mm bredd, c/c 165 mm höjdled. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd, jordskruv)

Utförande: Stomme och ram av pressgjuten aluminium. Vit- resp. silverlackerad. Kupa av opalt glas. Låsning av ram och kupa med 4 st insexskruv. Modell L361 har ett dekorativt galler.

Rörelsevakt: IR-sensor av typ minisensor, försedd med tre olika funktionsprogram, 1: Endast skymningsrelä, armaturen tänds när det mörknar 2: Endast rörelsevakt,

armaturen tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet 3: Armaturen är tänd fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänd endast vid rörelse i bevakningsområdet. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skärmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°.

Ljuskälla: 1x26W FSQ-E (TC-DEL) G24q-3, elektroniskt driftdon

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W.

Omgivningstemp: -20°C till +50°C

Vikt: L360; 3,67 kg

Mått (BxHxD): 310 x 290 x 105 mm

Övrigt: L360/361 kan kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master alternativt slav. Max 5 armaturer kan kopplas i en grupp. L360/361 kan även användas utan sensor. Typnummer 6196 och 6197.

Art nr:

E7715090 - Sensorlampa L360, antracit

E7715091 - Sensorlampa L360, silver

003432 - Reservglas

Dokument

Produktblad Sensorlampa L360

Bruksanvisning Sensorlampa L360

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se