

Närvarovakt Control Pro US 360 LiveLink



Produkten har utgått, ersätts av Närvarovakt Control Pro US 360 DALI-2

Kontor, klassrum, konferensrum, mötesrum etc. är lokaler där Steinels närvarovakt Control PRO US 360 passar utmärkt. Närvaro-området är Ø 6 meter. En fördel med ultraljuds-sensor är att den kan detektera runt föremål som till exempel skärmväggar och möbler. Detekteringen går inte genom material utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för rörelse. Gränssnitt LiveLink innebär att inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som klassrum, konferensrum, kontor, mötesrum, väntrum, fikarum etc. Rummet bör helst vara "stängt" dvs ej öppna kontorlandskap.

Utförande: DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro US 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.

Anslutning: DALI-buss.

Sensor: Ultraljuds-sensor (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot på rörelser etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler. Bevakningsområde högupplöst närvaro-område Ø 6 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer Ø 10 meter. Minsta bevakningsområde Ø 2 meter.

Sensorns strömförbrukning: 18mA

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Skyddsklass: IP20.

Mått: 120 x 120 x 73 mm mm

Leverantör: Steinel

Övrigt: Control Pro US 360 finns även i utförande 1-/2-kanal och 1-10V DIM.

Art nr

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se