

Sensorlampa L675 LED



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

L675 är en modern vägglampa i "vågdesign". Den består av två olika kvadrater där ena kvadraten tänds upp när rörelse detekteras i sensorns bevakningsområde. Den andra kvadraten är försedd med LED-lampor som lyser upp husnummret om nätterna. Inget externt skymningsrelä eller rörelsevakt behövs. Allt detta ger en armatur med stor flexibilitet i funktion och som dessutom kan anpassas till de mest skiftande miljöer.

Kapslingsklass: IP44, klass II

Montage: Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm².

Utförande: Stomme av aluminium. Kupa akrylglas.

Sensor: IR-sensor av typ minisensor, försedd med fyra olika funktionsprogram.

1: Endast rörelsevakt, armaturen tänds med fullt ljus (100%) vid rörelse i bevakningsområdet. 2: Grundljus och rörelsevakt. Armaturen tänds med grundljus 10% och med fullt ljus (100%) vid rörelse i bevakningsområdet. 3: Grundljus halva natten och rörelsevakt. Armaturen tänds med grundljus 10% vid skymning och fram till midnatt (ca. 24.00), fullt ljus (100%) vid rörelse i bevakningsområdet. 4: Endast skymningsrelä, armaturen tänds med fullt ljus (100%) vid skymning. Efterlystiden för 100% ljus är steglöst inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsnivån 2-2000 lux. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°.

Ljuskälla: 9W systemeffekt, livslängd 50.000h, (L80B10) vid omgivningstemperatur +25°C, lägre omgivningstemperatur ger betydligt längre livslängd. SDCM 3, Ra>80. Ljusflöde 750 lm för 3200K.

Omgivningstemperatur: -20°C – +35°C

Elektriska data: 230V, 50Hz

Mått: 207 x 425 x 96

Övrigt: Klisterkarta med husnummer medföljer.

Art nr

E7700759 - Sensorlampa L675 LED

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se