

**MICROMOT-Borrslip BSG M220**

Slipningen sker i prisma genom att utläggaren vrids. Denna vrider sig inte bara fram och tillbaka under vridningen, utan även samtidigt runt sin egen axel. På så sätt utförs även den nödvändiga slipningen av släppningsvinkeln. Spindel för efterinställning med axiell snabbjustering. Genom den inbyggda utdragaren rengörs stenen med ett enkelt knapptryck. För enkel efterslipning av spiralborrar upp till  $\text{\O} 13$  mm. För slipning av HSS-, HSS-E-, CrV- eller WS-spiralborrar, standardvinkel  $118^\circ$ . Hölje av ABS, med skruvhål för bordsfästning. Supertyst motor, slipskiva av ädelkorund.

**Art nr**

21200 - MICROMOT-Borrslip BSG M220

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)